

MODEL 321

技术上符合
DIN 53 211标准

中国及香港地区总代理：

中贸设备 有限公司
Sinotime Industrial Ltd.


浸入式粘度杯 DIP VISCOSITY CUPS

MODEL 322

技术上符合
EN ISO 2431标准

MODEL 343

符合ASTM D 4212标准



ERICHSEN
TESTING EQUIPMENT



德国仪力信浸入式粘度杯#321/322/343

目的和应用

快速判定任何流体的粘度，如：油漆、清漆、湿搪瓷、照相凹版印刷油墨、染料和皮革漆、油、脂、食品等，特别适合于工场使用。

测量原理

一种物质的粘度表述为一定容量的测量液体(通常为100 ml)从一个指定流咀直径的杯子中全部流出所需的时间。流动时间通过秒表来测量。

测试程序

将杯子全部浸入到被测物质中，并完全装满一杯来进行测量。然后迅速将杯子提起，同时按下秒表。杯中物质完全流走所需的时间以秒为单位，在由上自下可看到流咀的那一刻所记录的时间便为结束点的时间。必须小心杯子在测试过程中保持垂直。

型号

#321型 (DIN浸入式粘度杯，技术上符合DIN 53 211标准)

订货号	流咀直径	粘度范围*	材料
0062.01.31	2 mm	10~50 mm ² /s	铝合金
0062.05.31	3 mm	30~300 mm ² /s	
0062.02.31	4 mm	50~800 mm ² /s	
0062.03.31	6 mm	300~1,500 mm ² /s	
0062.04.31	8 mm	500~5,000 mm ² /s	

*流动时间范围为20~200 s

#322型 (ISO浸入式粘度杯，技术上符合EN ISO 2431标准)

订货号	流咀直径	粘度范围*	材料
0165.01.31	3 mm	10~40 mm ² /s	氧化铝
0165.02.31	4 mm	35~135 mm ² /s	
0165.03.31	5 mm	90~330 mm ² /s	
0165.04.31	6 mm	190~680 mm ² /s	

*流动时间范围为30~100 s

#343型 (Zahn浸入式粘度杯，符合ASTM D 4212标准)

订货号	流咀直径	粘度范围*	材料
0049.01.32	Nr. 1	5~60 mm ² /s	铝合金
0049.02.32	Nr. 2	20~250 mm ² /s	
0049.03.32	Nr. 3	100~800 mm ² /s	
0049.04.32	Nr. 4	200~1,200 mm ² /s	
0049.05.32	Nr. 5	400~1,800 mm ² /s	

*流动时间范围为20~80 s

0030.01.31 一套5个可更换的杯子和一支手柄，装在盒中。

此说明书以英文版为准，中贸设备有限公司保留此中文译本版权！



香港总办事处：
香港湾仔谭臣道105号
豪富商业大厦12字楼
电话T: (852)2574 7916
传真F: (852)2572 9625
电子邮箱E: sales@sinotime-industrial.com

深圳联络处：
深圳市东门南路3011号东海大厦16楼D座
电话T: (0755)8225 2900/8217 4618
传真F: (0755)8217 2027 邮编: 518001
电子邮箱E: sales-sz@sinotime-industrial.com
网址W: http://www.aa-sti.com

上海联络处：
上海市浦东新区锦安东路511弄5号1001室
邮编: 201204
电话T: (021)5045 9808/5059 0354
传真F: (021)5045 9807
电子邮箱E: sales-sh@sinotime-industrial.com

北京联络处：
北京市海淀区宝盛里小区19号楼
兴缘写字楼103室 邮编: 100192
电话T: (010)6060 6373
传真F: (010)6060 6373
电子邮箱E: sales-bj@sinotime-industrial.com